



**TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygiene-
spülfunktion Warm- und Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm**

Artikelnummer: 9300104

LE 1: 1 St.
LE 2: 10 St.
LE 3: 20 St.

Beschreibung:

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Spülkasten mit integrierter Hygienespülung
- komplett vorinstallierte Spüleinheit mit Hygienespülfunktion
- Mehrwege-Absperrventile mit Funktion zum Spülen der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme
- zwei Spülkastenanschlüsse mit Außengewinde R 1/2" oben, zum Spülen von Warm- und Kaltwasserleitungen (2 x Kaltwasser möglich), kompatibel zu Schnelladaptern
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Netzanschluss mit Trafo inklusive Anschlusskabel
- Füllstandsensoren, schützt vor Rückstau im Spülkasten
- Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufventils

Bedienung:

- lokal via Bluetooth-Schnittstelle über TECE App Smartconnect
- zentral und ortsunabhängig via Ethernet oder WLAN-Schnittstelle über TECE Smartconnect Web Anwendung, optional über GLT-Schnittstelle
- Einstellen der Spülintervalle oder Spültage in Kombination mit der Spülmenge
- Einstellen von Temperaturen für ein temperaturgeführtes Spülen
- Protokollierung der Spülhistorie

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz, mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo

Erstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 / ÖNORM B1600 (Barrierefreies Bauen) möglich.

Bitte separat bestellen:

- TECE-Gateway (Best.-Nr. 9810013)
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Anschlusskabel für Gebäudeleittechnik (optional)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)


Achtung:

- **Nicht mit TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs kompatibel.**


Stand 27.05.2025

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygienespülfunktion Warm- und Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm
 Warengruppe: 908
 Produktgruppe: 2009080010



Ersatzteile:



- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 9820103 | Uni-Spülkasten 1120 mm |
| 2 | 9820040 | Montageset für Uni-Spülkasten |
| 3 | 9820011 | Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau |
| 4 | 9820015 | Spülrohrdichtung |
| 5 | 9820134 | WC-Ablaufbogen DN 90 (PP) |
| 6 | 9820139 | Dichtung für Ablaufbogen DN 90 |
| 7 | 9820348 | WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017) |
| 8 | 9820136 | WC-Übergangsstück DN 90/100, PP |
| 9 | 9820618 | Hygienespüleinheit IoT |
| 10 | 9820447 | Fußbremse mit Stahlfeder |
| 11 | 9820335 | C-Profil für Modulfuß |
| 12 | 9820332 | Modulfuß mit Knebel links |
| 13 | 9820333 | Modulfuß mit Knebel rechts |
| 14 | 9820568 | WC-Anschlussbox |
| 15 | 9820057 | WC-Anschlussgarnitur DN 90 |
| 16 | 9820043 | Beipack für WC-Modul |
| 17 | 9820442 | Absperrventil 3-Wege |
| 18 | 9820443 | Absperrventil 4-Wege |
| 19 | 9820573 | Anschlussrohr für Hygienespüleinheit |
| 20 | 9810010 | Trafo inklusive Anschlusskabel |
| 21 | 9820352 | Anschlusskabel (5 Meter) |